



## Membrane filtranti sterili UniFit<sup>®</sup> a banda concatenata

### CARATTERISTICHE

- Le membrane filtranti **UniFit<sup>®</sup>** di **Cobetterlab**, sterili e in busta concatenata singola vengono usate principalmente nelle aziende alimentari, farmaceutiche e delle bevande per le analisi microbiologiche dell'acqua o altri liquidi.
- Sono in EMC (esteri misti di cellulosa), dimostrato come materiale che più trattiene sulla superficie il massimo degli organismi, offrendo un letto ideale per la crescita delle colonie
- Sono confezionate e imbustate in modo singolo e sterile, ma concatenate al 150 con banda perforata laterale per il trascinamento.
- Sono sterili per irradiazione gamma
- Su ogni scatola per la tracciabilità viene impresso: il codice di catalogo, il numero del lotto e della serie, la porosità e il diametro della membrana, la data della scadenza della sterilizzazione.
- Sulla singola busta della membrana si leggono invece: il codice di catalogo, il lotto, la porosità, il diametro e la voce "sterile".

### APPLICAZIONI

- Analisi su tutti i microorganismi, nella medicina, farmaceutica, alimentari e bevande
- Sopportano filtrazioni sia sotto vuoto che sotto pressione
- La confezione sterile singola offre la massima sicurezza da contaminazioni
- Separazione dei batteri, crescita e facile lettura.
- Si utilizza con il nostro Dispenser o quello di quasi tutte le marche in commercio, come Sartorius, EZ-Pak<sup>®</sup>, Membrane Solution, Membrane-Buttler, ed altri.

## CODICI PER ORDINARE e tipi disponibili

### Membrane UniFit<sup>®</sup> BIANCHE a banda concatenata sterile

Codice	Porosità in $\mu$	Diametro in mm	Colore	Superficie di tipo	Confez. da
SMFWG470022C	0,20	47	bianco	grigliato	10x150
SMFWG470045C	0,45	47	bianco	grigliato	10x150
SMFWG470080C	0,8	47	bianco	grigliato	10x150

### Membrane UniFit<sup>®</sup> NERE a banda concatenata sterile

Codice	Porosità in $\mu$	Diametro in mm	Colore	Superficie di tipo	Confez. da
SMFLG470045C	0,45	47	nero	grigliato	10x150
SMFLG470080C	0,8	47	nero	grigliato	10x150

## Dispensatore manuale per membrane UniFit<sup>®</sup>

### CARATTERISTICHE

Questo apparecchio di tipo manuale consente l'apertura delle membrane **UniFit<sup>®</sup>** confezionate singolarmente e concatenate con banda perforata laterale per il trascinamento.

Il trascinamento della membrana e la sua apertura avvengono sia in modo "touch-free" che con la pressione di un bottone.

La membrana, aperta automaticamente dal dispensatore, non viene toccata dalle mani, ma unicamente da una pinzetta in acciaio inox presterilizzata. Viene così evitata qualsiasi contaminazione esterna e le mani restano completamente libere.



243000 - Codice COB-MD01AU Dispenser

