

Apparecchi LF in polisulfone di diametro 47 mm



LF-3a



LF-5a

- Accettano tutti i tipi di membrane con diametro 47 o 50 mm
- Muniti di ghiera in PC (policarbonato) per la connessione a baionetta del bicchiere, di attacco inferiore per bottiglie con filetto GL45 e pippio laterale per il vuoto
- Il supporto in polipropilene per la membrana
- I bicchieri standard sono in PES da 300 ml e da 500 ml
- Come recipiente di raccolta si usa una bottiglia da 500 ml o da 1000 ml con attacco a vite GL45 o recipienti da 1200 ml.
- Possono essere montati su unità pompanti come Lafil 100 o Lafil 400, oppure collegati a recipienti di raccolta in PC da 1200 ml

▶▶ DATI TECNICI

	LF-3a	LF-5a
Codice	225705	225704
Capacità del bicchiere	300 ml	500 ml

Materiali


Supporto della membrana	polipropilene	polipropilene
Ghiera di raccordo con pippio	policarbonato	policarbonato
Bicchieri graduato	polieteresulfone	polieteresulfone

Per il collegamento

A bottiglia con collo GL45	si	si
A recipiente da 1200 ml con valvola	si	si
Attacco al vuoto con portagomma	ø 8 mm	ø 8 mm

Tipo di membrana

Diametro	47/50 mm	47/50 mm
Diametro del prefiltra	41 mm	41 mm
Area di filtrazione	9,6 cm ²	9,6 cm ²



Parti di ricambio per la serie LF

Parti di ricambio per gli apparecchi

Modello	LF-3a	LF-5a
Codice	225705	225704
2 Coperchio (opzione)	225725	225724
3 Bicchieri graduato	225735	225734
4 Supporto	225745	225744
5 Ghiera con pippio	225755	225754

Tipi di montaggio

LF-3a + Lafil 100

Filtro montato con bottiglia su una unità pompante Lafil 100, semplice all'uso, leggera e compatta • riduce lo spazio e dona stabilità al sistema filtrante.

LF-5a + Lafil 400

Filtro montato con recipiente di raccolta da 1200 ml su una unità pompante Lafil 400, adatta a lavori di routine continuativi, facile all'uso, leggera e compatta • riduce i tempi di lavoro, lo spazio e dona stabilità

Bottiglie graduate con collo GL45

- 06034 Bottiglia graduata da 500 ml
- 06035 Bottiglia graduata da 1000 ml

